

Rolyan® Ezeform®



Características de manejo

- Extremadamente fuerte y duradera.
- Máxima resistencia a estirarse con drapeado superior y cualidades conformes.
- Permanece en su lugar, mientras que los contornos son moldeados.
- Superficie ligeramente pegajosa actúa como un par extra de manos durante la fabricación de la férula.
- Excelente rigidez sin refuerzo requerido.
- Bordes se recortan y frotran suave fácilmente.
- Libre de látex.

Colocación

- Se coloca permanentemente cuando las superficies calientes se pellizcan juntamente (no recubierto, dando al fabricante un "par de manos extra").

Usos recomendados

- Ideal para pacientes que no pueden cooperar.
- Adaptación de equipos.
- Férulas espasticidad.
- Férulas posición funcional.
- Férulas de guante para reposo.
- Férulas de codo.



Descripciones Sólido 3.2 mm (un solo molde)

23 cm x 31 cm Blanco

23 cm x 46 cm Blanco

11.4 cm x 61 cm Blanco

20.3 cm x 61 cm Blanco

11.4 cm x 31 cm Blanco

Medidas y Cantidades	Materiales	Color
1.6 mm x 31 cm x 46 cm (un solo molde)	1% Perforado	Carbón
1.6 mm x 31 cm x 46 cm (un solo molde)	Sólido	Carbón



Medidas y Cantidades	Materiales	Color
1.6 mm x 31 cm x 46 cm (4 moldes por caja)	Sólido y 1% Perforado	Blanco / Beige/ Azul
3.2 mm x 46 cm x 61 cm (4 moldes por caja)	Sólido y 1% Perforado	Blanco/ Beige/ Azul
3.2 mm x 61 cm x 91 cm(2 moldes por caja)	Sólido y 1% Perforado	Blanco/ Beige/ Azul